Ventil
VOFC-LT-M32C-MC-N14-FN

Teilenummer: 8122933



Datenblatt

Merkmal	Wert
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	703 l/min
Betriebsdruck	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Schutzart	IP65
Zertifikat ausstellende Stelle	TÜV 968/V 1251.00/24
Sicherheitsfunktion	Sicheres Entlüften
Safety Integrity Level (SIL)	bis SIL 3 High Demand mode bis SIL 3 Low Demand mode
Hinweis zum Betriebsdruck	0 - 0,8 MPa bei externer Steuerluft
Explosionsschutz	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform