# Parallelbausatz
# EAMM-U-60-D32-60AA-91

Teilenummer: 8123498

## Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 60 |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Drehzahl | 6000 1/min |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur | -25 °C...60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 26.7 kgmm² |
| Leerlaufantriebsmoment | 0.07 Nm |
| Übertragbares Drehmoment | 3 Nm |
| Produktgewicht | 1150 g |
| Schnittstellencode Aktuator | D32 |
| Schnittstellencode Motor In | 60AA |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |