


Axialbausatz EAMM-A-T46-60R

Teilenummer: 8126174

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	47 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	3.2 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	10 Nm
Produktgewicht	413 g
Schnittstellencode Aktuator	T46
Schnittstellencode Motor In	60R
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform