

Kupplung EAMC-19-20-5-9

Teilenummer: 8126386

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	5 mm
Aufnahmedurchmesser 2	9 mm
Baugröße	19
Nennlänge	20 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	0.38 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	1.1 Nm
Produktgewicht	9 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform