

Drossel-SET VMPA14-FT-NW0.3-1.7

Teilenummer: 8129129

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1	Anschlussplatte
Befestigungsart	geklemmt
Normalnennndurchfluss in Drosselrichtung	3.5 l/min...115 l/min
Betriebsdruck	-0.09 bar...1 bar -0.09 bar...1 bar
Umgebungstemperatur	-5 °C...60 °C
Baugröße	14
Nennweite	0.3 mm...1.7 mm
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	2
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-20 °C...40 °C
Mediumstemperatur	-5 °C...60 °C
Produktgewicht	0.6 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Halter	POM
Werkstoff Hohlschraube	Aluminium-Knetlegierung