

Wartungseinheit MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-VC-A8-WPE-B

FESTO

Teilenummer: 8130949



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	4
Baureihe	MS
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Druckanzeige	G1/8 vorbereitet
Betriebsdruck	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
Normaldurchfluss Entlüftung 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1400 l/min
Normalenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	1500 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Verträglichkeit mit Esteröl nicht gegeben
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-5 °C...50 °C
Mediumstemperatur	5 °C...50 °C
Umgebungstemperatur	5 °C...50 °C
Produktgewicht	470 g
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Befestigungswinkel mit Zubehör
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform