

Ansteuerplatte DADG-FM-VDE1G18

Teilenummer: 8131546

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Basierend auf Norm	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
Max. Anziehdrehmoment	9 Nm
Produktgewicht	227 g
Befestigungsart	Direktbefestigung über Gewinde am Abschlussdeckel
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Gehäuse	Aluminium eloxiert
Werkstoff Schrauben	Messing, vernickelt