

Kupplung EAMC-56-58-22-24

Teilenummer: 8134826

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	22 mm
Aufnahmedurchmesser 2	24 mm
Baugröße	56
Nennlänge	58 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	129 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	60 Nm
Produktgewicht	274 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform