

# Adapterplattenbausatz EHAM-MA-E19-25-V3

Teilenummer: 8140776

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                               |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Baugröße                           | 20<br>25<br>26<br>32               |
| Einbaulage                         | senkrecht                          |
| Konstruktiver Aufbau               | Montagebausatz                     |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B2-L                     |
| Umgebungstemperatur                | -20 °C...80 °C                     |
| Produktgewicht                     | 135 g                              |
| Befestigungsart                    | mit Durchgangsbohrung und Schraube |
| Schnittstellencode Basis           | E8-35                              |
| Schnittstellencode Aufbau          | E8-35                              |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform                       |
| Werkstoff Adapterplatte            | Aluminium, eloxiert                |
| Werkstoff Schrauben                | Stahl                              |
| Werkstoff Zentrierelemente         | hochlegierter Stahl                |