Schalldämpfer
UO-M5

Teilenummer: 8141085

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Schalldämpfer offen
Betriebsdruck	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	0.5 g
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoff Einschraubzapfen	PE
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform