

# Getriebe EMGA-60-A-G12-60P

Teilenummer: 8141739

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Flanschgröße Getriebe	60 mm
Flanschgröße Motor	60 mm
Verdrehspiel	0.3 deg
Getriebeart	Winkelgetriebe
Getriebeübersetzung	12:1
Max. Antriebsdrehzahl	13000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 °C...90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	44 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0.391 kgcm <sup>2</sup>
Max. Abtriebsdrehmoment	70 Nm
Max. Wirkungsgrad	94 %
Verdrehsteifigkeit	2 Nm/arcmin
Produktgewicht	1900 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	60G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	60P
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform