

# Getriebe EMGA-80-P-G12-EAS-80

Teilenummer: 8141742

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	80 mm
Flanschgröße Motor	80 mm
Verdrehspiel	0.15 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	12:1
Max. Antriebsdrehzahl	7000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 °C...90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	120 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0.589 kgcm <sup>2</sup>
Max. Abtriebsdrehmoment	240 Nm
Max. Wirkungsgrad	97 %
Verdrehsteifigkeit	10.2 Nm/arcmin
Produktgewicht	2500 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	80G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	80P
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform