

# Reduziernippel NPFC-RS-G14-G18-MF

Teilenummer: 8142594

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                         | Wert                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Werkstoff Gewindeverschraubung                  | Messing, vernickelt                   |
| Gebindegröße                                    | 10                                    |
| Betriebsdruck                                   | -0.95 bar...10 bar                    |
| Betriebsmedium                                  | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK              | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung  |
| LABS-Konformität                                | VDMA24364-B2-L                        |
| Umgebungstemperatur                             | -10 °C...60 °C                        |
| Nenn-Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 1 | 9.05 Nm                               |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment              | ± 20 %                                |
| Produktgewicht                                  | 11.11 g                               |
| Pneumatischer Anschluss 1                       | G1/4                                  |
| Pneumatischer Anschluss 2                       | G1/8                                  |
| Werkstoff-Hinweis                               | RoHS konform                          |
| Werkstoff Dichtungen                            | PVC                                   |