

Anschlussbausatz DADG-AK-G8-10-20

Teilenummer: 8152367

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	10
Hub	20 mm
Betriebsdruck	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Max. Anziehdrehmoment	1.5 Nm
Toleranz Anziehdrehmoment	± 10 %
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 1	0.7 Nm
Produktgewicht	11.2 g
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoff Adapter	Epoxidharz
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Schrauben	Stahl, beschichtet