

Anschlussbausatz DADG-AK-G8-20-80

Teilenummer: 8152392

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	20
Hub	80 mm
Betriebsdruck	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Max. Anziehdrehmoment	3 Nm
Toleranz Anziehdrehmoment	± 10 %
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 1	3 Nm
Produktgewicht	44.7 g
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoff Adapter	Epoxidharz
Werkstoff Dichtungen	FPM
Werkstoff Schrauben	Stahl, beschichtet