

Bediengerät CDPX-X-B-W-4

Teilenummer: 8155213

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	147 mm
Einbautiefe	29 mm
Höhe	107 mm
Länge	34 mm
Max. Panelfrontstärke	5 mm
Echtzeituhr	Ja
Abweichung Echtzeituhr	< 100 ppm bei 25°C
Anzahl Farben	64 k
Anzeige	mit Hintergrundbeleuchtung
Anzeigeart	TFT Farbe
Anzeigeeigenschaft	Touchscreen
Anzeigegröße	4,3"
Back-up Batterie	Superkondensator
Betriebsspannungsbereich DC	10 V...32 V
Display-Auflösung	480x272 Pixel
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	0,25 A
Zulassung	c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 85 % nicht kondensierend
Schutzart	IP20 IP66
Hinweis zur Schutzart	IP20 rückseitig IP66 frontseitig
Umgebungstemperatur	0 °C...50 °C
Hinweis zur Umgebungstemperatur	bei vertikalem Einbau
Produktgewicht	400 g

Merkmal	Wert
Zusätzliche Funktionen	Kommunikationsfunktion RS232
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Ethernet-Schnittstelle, Anschlussart	Dose
Ethernet-Schnittstelle, Anschlusstechnik	RJ45
Ethernet-Schnittstelle, Anzahl Pole/Adern	8
Ethernet-Schnittstelle, Übertragungsgeschwindigkeit	10/100 Mbit/s
Ethernet-Schnittstelle, Funktion	Programmierung
USB-Schnittstelle, Funktion	Dateiübertragung
USB-Schnittstelle, Anschlussart	Dose
USB-Schnittstelle, Anschlusstechnik	USB 2.0 Typ A
Programmiersoftware	Designer Studio
CPU Daten	256 MB RAM