

VESA-Adapter CAFM-D4-VE

Teilenummer: 8155224

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-30 °C...80 °C
Umgebungstemperatur	-20 °C...55 °C
Produktgewicht	445 g
Befestigungsart	festgeschraubt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schrauben	hochlegierter Stahl rostfrei