

# Axialbausatz EAMM-A-N80-150A

Teilenummer: 8157277

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	72.5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	151 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	47 Nm
Produktgewicht	2407 g
Schnittstellencode Aktuator	N80
Schnittstellencode Motor In	140A 150A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform