

Parallelbausatz EAMM-U-145-S95-150A-288

Teilenummer: 8157288

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	145
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	4000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	2255 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	2 Nm
Übertragbares Drehmoment	50 Nm
Produktgewicht	14500 g
Schnittstellencode Aktuator	S95
Schnittstellencode Motor In	140A 150A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform