Stoßdämpferhalter
DADP-ES-G8-16

Teilenummer: 8159235



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	16
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Anschlaghebel
Max. Aufprallgeschwindigkeit	0.8 m/s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-C1-L
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Max. Anschlagkraft	500 N
Max. Anziehdrehmoment	5.2 Nm
Toleranz Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	182 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Hebel	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schrauben	Stahl, verzinkt