

Stoßdämpfer DYEF-G8-M4-Y1F

Teilenummer: 8160234

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	M4
Hub	1.7 mm
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig mit metallischem Festanschlag
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	0.8 m/s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Dämpfungslänge	1.7 mm
Max. Anziehdrehmoment	0.5 Nm
Max. Energieaufnahme pro Hub	0.005 J
Produktgewicht	4.5 g
Befestigungsart	mit Gewindehülse
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl