

Einwegpipettenspitze DHAP-300-TA1-P960S

Teilenummer: 8160283

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Volumen	300 µl
Gebindegröße	960
Konstruktiver Aufbau	Pipettenspitzenaufnahme für 20...1000 µl Einweg-Pipettenspitzen von Festo
Packungsart	Stack
Bioburden	ATP: $< 2 \cdot 10^{-12}$ mg/µl BSE / TSE: frei DNA: < 32 pg menschliche DNA DNase: $\leq 5 \cdot 10^{-7}$ Kunitz units/µl Endotoxin: $\leq 0,001$ EU/ml RNase: $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ Kunitz units/µl
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	5 °C...40 °C
Hinweis zur Lagertemperatur	kurzzeitig für Transport in Verpackung -25 ... 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 - 90 % nicht kondensierend
Umgebungsbedingungen	Atmosphärischer Druck 80 ... 106 kPa
Umgebungstemperatur	5 °C...40 °C
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Pipettenspitze	PP