


Stoßdämpfer DYSD-Q11-8-8-Y1F-L-Y9

Teilenummer: 8161523

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	8
Hub	8 mm
Dämpfung	selbsteinstellend
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	1 m/s
Rückstellzeit bei Raumtemperatur	0.2 s
Funktionsweise	drückend einfachwirkend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Dämpfungslänge	8 mm
Max. Anschlagkraft	500 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	6 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	18000 J
Max. Restenergie	0.02 J
Rückstellkraft	18 N
Min. Einschubkraft	60 N
Produktgewicht	40 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl
Werkstoff Mutter	Stahl, verzinkt