

Stoßdämpfer DYSD-Q11-25-24-Y1F-L-Y10

Teilenummer: 8161534

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	25
Hub	24 mm
Dämpfung	selbsteinstellend
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	1 m/s
Rückstellzeit bei Raumtemperatur	0.3 s
Funktionsweise	drückend einfachwirkend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Dämpfungslänge	24 mm
Max. Anschlagkraft	4000 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	180 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	150000 J
Max. Restenergie	0.8 J
Rückstellkraft	120 N
Min. Einschubkraft	430 N
Produktgewicht	635 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl
Werkstoff Mutter	Stahl, verzinkt