

# Axialbausatz EAMM-A-Y62-100A

Teilenummer: 8164409

FESTO



## Datenblatt

| Merkmale                    | Wert           |
|-----------------------------|----------------|
| Einbaulage                  | beliebig       |
| Max. Drehzahl               | 6000 1/min     |
| LABS-Konformität            | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur             | -25 °C...60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit   | 0 - 95 %       |
| Schutzart                   | IP40           |
| Umgebungstemperatur         | -10 °C...60 °C |
| Übertragbares Drehmoment    | 17 Nm          |
| Produktgewicht              | 1047 g         |
| Schnittstellencode Aktuator | Y62            |
| Schnittstellencode Motor In | 100A           |
| Werkstoff-Hinweis           | RoHS konform   |