

Kupplung EAMD-56-46-16-23X27

Teilenummer: 8166642

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|-----------------------|
| Aufnahmedurchmesser 1 | 16 mm |
| Aufnahmedurchmesser 2 | 23 mm |
| Baugröße | 56 |
| Nennlänge | 46 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Drehzahl | 5500 1/min |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur | -25 °C...60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Umgebungstemperatur | -25 °C...60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 151 kgmm ² |
| Übertragbares Drehmoment | 47 Nm |
| Produktgewicht | 422 g |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |