

Manometer
PAGN-40-0.4M-R18-1.6-CPA
Teilenummer: 8178623

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Anzeigebereich	0 MPa...0.4 MPa
Entspricht Norm	EN 837-1
Nenngröße Manometer	40
Zulassung	CPA
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart	Leitungseinbau
Betriebsmedium	Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	kein Azetylen kein Sauerstoff
Betriebsdruck	0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar 0 psi...58 psi
Faktor Wechselbelastung	0.66
Messgenauigkeit Klasse	1,6
Schutzart	IP43
Lagertemperatur	-40 °C...70 °C
Mediumstemperatur	-20 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	R1/8
vom Medium berührte Werkstoffe	Messing
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff Gehäuse	ABS
Werkstoff Sichtscheibe	PS
Farbe Gehäuse	schwarz
Produktgewicht	60 g
Skala	Einfachskala MPa (außen)