


Zentrierhülse ABAZ-G9-HD-10

Teilenummer: 8183327

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	16
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-C1-L
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Produkt entspricht der Festo-internen Produktdefinition zum Einsatz in der Batteriefertigung: Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen
Reinraumklasse	Klasse 6 nach ISO 14644-1
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	6.5 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Hülse	hochlegierter Stahl rostfrei