

Anschlussplatte VABS-K3-16S-20-U14-P

Teilenummer: 8187600

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 16 |
| Nennweite | 2 mm |
| Ventilgröße | 16 mm |
| Fluidanschluss | Innengewinde 1/4-28 UNF-2B |
| Einbaulage | beliebig |
| Konstruktiver Aufbau | Anschlussrichtung seitlich |
| Max. Anzahl Ventilplätze | 1 |
| Strömungsrichtung | reversibel |
| Betriebsmedium | Flüssige Medien Gasförmige Medien |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Beständigkeit der medienberührenden Werkstoffe beachten |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Lagertemperatur | -20 °C...70 °C |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Mediumstemperatur | 0 °C...50 °C |
| Umgebungstemperatur | 0 °C...50 °C |
| Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung | 0.3 Nm |
| Max. Anziehdrehmoment Verschraubung | 0.5 Nm |
| Max. Anziehdrehmoment | 0.6 Nm |
| Produktgewicht | 9 g |
| Befestigungsart Anschlussplatte | mit Durchgangsbohrung |
| Befestigungsart Ventil | mit Innengewinde |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussplatte | PEEK |