

Anschlussplatte VABP-C13-100HFT0-F90-VDE1

FESTO

Teilenummer: 8188509



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--|
| Einbaulage | beliebig |
| Konstruktiver Aufbau | 100:1 Kanalstruktur |
| Ventilanschluss entspricht Norm | VDI/VDE 3845-1 |
| Betriebsdruck | 0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar |
| Explosionsschutz | Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX) |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Inerte Gase |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb nicht möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Mediumtemperatur | -40 °C...80 °C |
| Umgebungstemperatur | -40 °C...80 °C |
| Produktgewicht | 1314 g |
| Befestigungsart | mit Zubehör |
| Pneumatischer Anschluss | Anschlussplattendesign, Airing |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Deckel | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxyiert (20 µm) |
| Werkstoff Dichtungen | EPDM NBR |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxyiert (20 µm) |
| Werkstoff Schrauben | hochlegierter Stahl rostfrei |