

Schalldämpfer AMTX-P-PC12

Teilenummer: 8191740

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Gebindegröße	1
Betriebsdruck	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Befestigungsart	mit Halteklammer
Produktgewicht	0.7 g
Pneumatischer Anschluss	Cartridge 12 mm
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schalldämpfer	PE