

Entlüftungsplatte VABF-XA-12-M1-C

Teilenummer: 8191741

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Gebindegröße	1
Kompatibel mit	Ventilinsel VTUX-A-P Ventilinsel VTUX-A-S
Berstdruck	17 bar
Betriebsdruck	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Vakuumtauglichkeit	nein
Normaldurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	5200 l/min
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
Schalldruckpegel	95 dB(A)
Schalleistungspegel in 1 m Abstand	106 dB(A)
Produktgewicht	24.9 g
Befestigungsart	einrastend
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Werkstoff Schalldämpfer	PE