

Kupplung EAMD-56-56-25-23X27-U

Teilenummer: 8196717

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	25 mm
Aufnahmedurchmesser 2	23 mm
Baugröße	56
Nennlänge	56 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	172 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	58 Nm
Produktgewicht	459 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform