Axialbausatz
EAMM-A-S38-60RA-G2

Teilenummer: 8197484



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	49 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	5.87 kgmm²
Übertragbares Drehmoment	6.5 Nm
Produktgewicht	290 g
Schnittstellencode Aktuator	S38
Schnittstellencode Motor In	60RA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform