

Kupplung EAMD-67-96-32-32X32-U

Teilenummer: 8197587

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	32 mm
Aufnahmedurchmesser 2	32 mm
Baugröße	67
Nennlänge	96 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	4500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	886 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	145 Nm
Produktgewicht	1636 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform