

Kupplung EAMD-42-40-16-16X25-U

Teilenummer: 8203726

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	16 mm
Aufnahmedurchmesser 2	16 mm
Baugröße	42
Nennlänge	40 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	38 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	21 Nm
Produktgewicht	194 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform