

# Kupplung EAMC-56-58-20-25-U

Teilenummer: 8203734

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	20 mm
Aufnahmedurchmesser 2	25 mm
Baugröße	56
Nennlänge	58 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	128 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	75 Nm
Produktgewicht	275 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform