

Adapterplatte OAMC-PA-G18-5

Teilenummer: 8205195

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoff Befestigungswinkel	Aluminium, eloxiert
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Anschlussplatte
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Max. Anziehdrehmoment	1 Nm
Produktgewicht	215 g
Befestigungsart	Direktbefestigung über Gewinde
Saugerbefestigung	Innengewinde G1/8
Saugerbefestigung, Anzahl	5
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Platte	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert