Axialbausatz EAMM-A-T42-84AA Teilenummer: 8217188

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	69.1 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C60 °C
Massenträgheitsmoment	5.76 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	10 Nm
Produktgewicht	674 g
Schnittstellencode Aktuator	T42
Schnittstellencode Motor In	84AA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform