

Bediengerät CDSV-P20-A

Teilenummer: 8217573

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Max. Leitungslänge	3 m
Bedienelemente	3 Tasten
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse
Überlastfestigkeit	vorhanden
Betriebsspannungsbereich DC	15 V...30 V
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	Elektronik: <= 100 mA
Max. Stromaufnahme	20 mA
KC-Zeichen	KC-EMV
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Geeignet für Batterieproduktion mit reduzierten Cu/Zn/Ni Werten (F1a)
Reinraumtauglichkeit, gemessen nach ISO 14644-14	Klasse 4 nach ISO 14644-1
Lagertemperatur	-20 °C...80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 85 %
Schutzart	IP40
Schutzklasse	III
Umgebungstemperatur	0 °C...50 °C
Produktgewicht	21 g
Elektrische Leistungsaufnahme	0.5 W
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Nenneinsatzhöhe	<= 2000 m NHN
Anzeigeart	Leucht-LCD
Betriebsbereitschaftsanzeige	durch Hinterleuchtung
Statusanzeige	LED blau = Normalzustand LED rot = Störung
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt