

Kupplungsnahe EAMC-H-15-7-GB8-6

Teilenummer: 8228648

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	6 mm
Baugröße	15
Nennlänge	12.4 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	0.191 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	2 Nm
Produktgewicht	5 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform