

# Kupplungsnahe EAMC-H-25-10-GB8-9

Teilenummer: 8228651

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                   | Wert                   |
|---------------------------|------------------------|
| Aufnahmedurchmesser 1     | 9 mm                   |
| Baugröße                  | 15/25                  |
| Nennlänge                 | 15.4 mm                |
| Einbaulage                | beliebig               |
| Max. Drehzahl             | 10000 1/min            |
| LABS-Konformität          | VDMA24364-B2-L         |
| Lagertemperatur           | -25 °C...60 °C         |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 %               |
| Umgebungstemperatur       | -25 °C...60 °C         |
| Massenträgheitsmoment     | 1.04 kgmm <sup>2</sup> |
| Übertragbares Drehmoment  | 2 Nm                   |
| Produktgewicht            | 13 g                   |
| Werkstoff-Hinweis         | RoHS konform           |