


# Kupplungsnahe

## EAMC-H-30-10-GB16-6.35

Teilenummer: 8228654

FESTO



### Datenblatt

| Merkmal                   | Wert                  |
|---------------------------|-----------------------|
| Aufnahmedurchmesser 1     | 6.35 mm               |
| Baugröße                  | 30                    |
| Nennlänge                 | 20.7 mm               |
| Einbaulage                | beliebig              |
| Max. Drehzahl             | 8000 1/min            |
| LABS-Konformität          | VDMA24364-B2-L        |
| Lagertemperatur           | -25 °C...60 °C        |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 %              |
| Umgebungstemperatur       | -25 °C...60 °C        |
| Massenträgheitsmoment     | 3.2 kgmm <sup>2</sup> |
| Übertragbares Drehmoment  | 6 Nm                  |
| Produktgewicht            | 26 g                  |
| Werkstoff-Hinweis         | RoHS konform          |