

Kupplung EAMC-42-50-16-20-U

Teilenummer: 8230707

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	16 mm
Aufnahmedurchmesser 2	20 mm
Baugröße	42
Nennlänge	50 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	34.8 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	21 Nm
Produktgewicht	140 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform