


Einschaltventil MS6-EM1-AGF

Teilenummer: 8232876

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baureihe	MS
Baugröße	6
Konstruktiver Aufbau	Dreh-Schieber
Betätigungsart	manuell
Abluftfunktion	nicht drosselbar
Betätigungssicherung	mit Zubehör schliessbar
Steuerart	direkt
Ventilfunktion	3/2 bistabil
Betriebsdruck	0 MPa...1.8 MPa 0 bar...18 bar
C-Wert	30.8 l/sbar
b-Wert	0.57
Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	8700 l/min
Normalnennndurchfluss 2-3	6200 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatur	-10 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör
Einbaulage	beliebig
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Produktgewicht	880 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1
Pneumatischer Anschluss 2	G1
Pneumatischer Anschluss 3	G1/2

Merkmal	Wert
Werkstoff Dichtungen	TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss