


Wartungsgeräte-Kombination MSB4-1/4:I1:I3

Teilenummer: 8233006

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	4
Baureihe	MS
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Kondensatablass	manuell drehend
Konstruktiver Aufbau	Faserfilter
Max. Kondensatmenge	19 ml
Schalenschutz	Kunststoffschutzkorb
Betriebsdruck	0 MPa...1.4 MPa 0 bar...14 bar 0 psi...203 psi
Max. Normaldurchfluss	360 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Inerte Gase
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-10 °C...60 °C
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [5:-:3]
Mediumstemperatur	-10 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	400 g
Befestigungsart	mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Filter	Borsilikat-Faser
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale	PC