

**Parallelbausatz
EAMM-U-86-D60-80P-102-S1-G2**

Teilenummer: 8234873

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|-----------------------------|-----------------------|
| Baugröße | 86 |
| Einbaulage | beliebig |
| Getriebeübersetzung | 1:1 |
| Max. Drehzahl | 5000 1/min |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Lagertemperatur | -25 °C...60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 175 kgmm ² |
| Leerlaufantriebsmoment | 0.25 Nm |
| Übertragbares Drehmoment | 9.5 Nm |
| Produktgewicht | 2320 g |
| Schnittstellencode Aktuator | D60 |
| Schnittstellencode Motor In | 80P |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |