

Anschlaggrenztaster SDK-3-PK-3

Teilenummer: 8714

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|---|--|
| Ventilfunktion | 3/2 geschlossen monostabil |
| Betätigungsart | mechanisch |
| Normalnennendurchfluss (normalisiert nach DIN 1343) | 16 l/min |
| Pneumatischer Arbeitsanschluss | PK-3 |
| Betriebsdruck | 0 bar...8 bar |
| Konstruktiver Aufbau | Kugel-Sitz |
| Rückstellart | mechanische Feder |
| Nennweite | 0.6 mm |
| Abluftfunktion | drosselbar |
| Dichtprinzip | weich |
| Steuerart | direkt |
| Strömungsrichtung | nicht reversibel |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumstemperatur | -10 °C...80 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...80 °C |
| Betätigungskraft | 12 N |
| Produktgewicht | 50 g |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
| Pneumatischer Anschluss 1 | PK-3 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | PK-3 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | nicht gefasst |