

# Kunststoffschlauch PU-3/16-BL

Teilenummer: 8818

FESTO

für CN- und CK-Verschraubungen, besonders flexibel und knicksicher,  
Polyurethan (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig).

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.

Der max. Druck ist bei der max. Temperatur zulässig.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	4,65 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	20 mm
Innen-Durchmesser	2,9 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-30 ... 60 °C
Produktgewicht nach Länge	0,014 kg/m
Farbe	blau
Werkstoffhinweis	RoHS konform