


Kipprollenhebelventil

L-5-1/4-B

Teilenummer: 8993

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|-----------------------|
| Ventilfunktion | 5/2 monostabil |
| Betätigungsart | mechanisch |
| Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343) | 550 l/min |
| Pneumatischer Arbeitsanschluss | G1/4 |
| Betriebsdruck | -0.95 bar...10 bar |
| Konstruktiver Aufbau | Teller-Sitz |
| Nennweite | 7 mm |
| Steuerart | direkt |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Betätigungskraft | 71.5 N |
| Produktgewicht | 360 g |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 4 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 5 | G1/4 |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |